




DUO FACE WASH BASIC / DRY BARRIER - panno fronteretro in microfibra, lavaggio standard-asciugatura, con membrana impermeabile



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
00PD04LOA01AA		0,15	10	0,013	1,7	40
00PD04LOA01BA		0,15	10	0,013	1,7	40

APPLICAZIONI

Panno fronte-retro con un lato per il lavaggio di superfici lisce e un lato per l'asciugatura. Ideale per la pulizia di aree ad alto traffico, per evitare il rischio di scivolamenti su pavimento bagnato. Progettato per essere utilizzato con il telaio Duo Face®. Utilizzabile con sistema di impregnazione "al momento" Equodose® e con sistema di lavaggio con attrezzo Unilav.

CARATTERISTICHE

- Perfettamente reversibile: con un panno si raddoppiano le operazioni effettuate (lavaggio-asciugatura)
- 100% di superficie pulente
- Materiale completamente Made in Italy e di primissima qualità
- Maggiore resistenza grazie alla saldatura a ultrasuoni delle due facce con totale assenza di cuciture
- Sagomatura centrale che garantisce un aggancio semplice e stabile al telaio
- Più igiene per l'assenza di tasche e rientranze dove si accumulerebbero sporco e batteri
- Il lato asciugatura può essere utilizzato con efficacia anche per la spolveratura
- Con membrana interna che permette di lavare il pavimento e poi asciugare l'area lavata semplicemente ruotando il telaio
- Speciale microfibra studiata appositamente per garantire la pulizia e la raccolta dello sporco senza sacrificare la scorrevolezza
- Ottima raccolta dei residui di sporco
- Ottimo rilascio dei residui di sporco in fase di lavaggio
- Adatto per pavimenti con coefficiente di scivolosità R9

MATERIALE

Microfibra 87% poliestere - 3% poliammide (media tra le composizioni dei due lati del panno) - decitex lato Wash Basic 0,14 - lato Dry Barrier 0,13

ASSORBENZA

Assorbenza massima 200 ml (lato lavaggio)

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
 Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
 Non utilizzare ammorbidente
 Consentito l'utilizzo di candeggina a base di ossigeno
 Utilizzare detersivi alcalini con Ph<11
 Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA max 55/60°C con detersivo normale per tessili (attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore del detersivo)

Risciacquo normale

Centrifuga normale (non superiore a 900 giri)

Asciugatura meccanica a temperatura ridotta

PRODOTTI COMPLEMENTARI



DUO FACE - telaio in plastica reversibile con bocchettone Lock System



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo per la disinfezione con flacone 650 ml e piastra Duo Face